

Kit dentro da mesa completo com tampa, escova e 4 bases de tomada schuko branco Simon 400

REF 44404000-130

Vista oblíqua Kit dentro da mesa completo com tampa, escova e 4 bases de tomada schuko branco Sim

INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, envolvente, garras de fixação e manual de instalação

DESCRIÇÃO VÍDEO

Instalação Simon 400 dentro da mesa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

MERCADO DISPONÍVEL

CE

RAL

9016

FORÇA DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (° C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DO ISOLAMENTO (V-M)

>5 M a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

IP

IP30

TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (°C)

+60° C

NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão

PROTEÇÃO CONTRA O PÓ E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão da tampa protetora e à saída de cablagem através de escova

DIMENSÃO DA SECÇÃO (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INTERVALO DE TEMPERATURA DURANTE A INSTALAÇÃO (° C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONETOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

VERSÃO

4 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

PROFUNDIDADE (MM)

85 mm

DIMENSÕES (MM)

248 x 185 x 85

DESCRIÇÃO VÍDEO

Instalação Simon 400 dentro da mesa

INSTALAÇÃO DE VÍDEO

[Ver vídeo](#)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

ACESSO À CABLAGEM

Com escova

ALCANCE DA GARRA (MM)

Entre 20 e 40 mm

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

ORIENTAÇÃO DA ABERTURA

A 45°

DESMONTAGEM DO ESPELHO

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das garras fornecidas com o envolvente. Opcionalmente, é possível fixar o envolvente através de parafusos nos orifícios disponíveis nas laterais da estrutura do envolvente.

DESCRIÇÃO VÍDEO

Instalação Simon 400 dentro da mesa

INSTALAÇÃO DE VÍDEO

[Ver vídeo](#)

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NORMA

NORMA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO SOBRE LOGÍSTICA

PESO LÍQUIDO

1.85 KGM

PESO BRUTO

1.85 KGM

EAN PRODUTO

8421053196304

QUANTIDADE DE EMBALAGEM

1

EMBALAGEM ALTA

275 MMT

LARGURA EMBALAGEM

195 MMT

EMBALAGEM PROFUNDA

90 MMT

VOLUME EMBALAGEM

4826250 MMQ

PESO LÍQUIDO

1.85 KGM

EAN EMBALAGEM

8421053196304